

Fiche de Données Techniques

Pression / Température / Humidité / Vitesse d'air / Débit d'air / Combustion / Acoustique

Manomètres MP 120

CE

LES PLUS DE LA GAMME

Simple d'utilisation
 Rétro-éclairage réglable
 Fonctions hold-min-max
 Choix des unités
 Autozéro manuel
 Mesure de la vitesse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Elément de mesure	Capteur piezorésistif	
Surpression admissible	250 mbar	
Connectique	Embouts cannelés Ø 6.2 mm laiton nickelé	
Affichage	4 lignes, technologie LCD. Dim. 50 x 36 mm. 2 lignes de 5 digits de 7 segments (valeur) 2 lignes de 5 digits de 16 segments (unité)	
Boîtier	ABS, protection IP54	
Clavier	5 touches	
Conformité	Directives CEM 2004/108/CE et NF EN 61010-1	
Alimentation	4 piles AAA LR03 1.5 V	
Autonomie	180 heures	
Ambiance	Gaz neutre	
Température d'utilisation	De 0 à +50 °C	
Température de stockage	De -20 à +80 °C	
Auto-extinction	Réglable de 0 à 120 min	
Poids	220 g	



SPECIFICATIONS EN PRESSION


Unités de mesure	Plage de mesure	Exactitude ¹	Résolution
$ {\rm Pa,\ mmH}_{\rm 2}{\rm O\ inWg,} \\ {\rm daPa,\ m/s,\ fpm} $	De -1000 à +1000 Pa	±0.5% de la lecture ±2 Pa	1 Pa

SPECIFICATIONS EN VITESSE

Unités de mesure	Plage de mesure	Exactitudes ¹	Résolution
m/s, fpm, km/h	De 0 à 40 m/s	De 2 à 5 m/s : ±0.7 m/s De 5 à 40 m/s : ±0.5% de la lecture ±0,3 m/s	0.1 m/s

FONCTIONS

- Mesure de la pression
- Mesure de la vitesse
- Coefficient de l'élément déprimogène réglable
- Compensation en température et en pression atmosphérique
- · Choix des unités
- Autozéro manuel
- Fonction Hold
- Affichage du minimum et du maximum
- Auto-extinction réglable et débrayable
- Rétro-éclairage




34.2 mm

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Capteur piezorésistif

La pression exercée déforme la membrane silicium. La déformation de la membrane génère une tension à ses bornes. La tension aux bornes de la membrane est proportionnelle à la pression exercée.




Tube de Pitot

Le tube de Pitot mesure la pression dynamique : Pd = pression totale (Pt) – pression statique (Ps) La vitesse est calculée d'après la formule simplifiée de Bernoulli

Formule avec correction en température :

$$V_{_{\text{m/s}}} = K \ x \ \sqrt{\frac{574,2 \ \theta + 156842,77}{P_{_{0}}}}_{X} \ \sqrt{\Delta \ P_{_{\text{en} \, Pa}}}$$



Po = la pression barométrique en Pa θ = la température en °C K = coefficient du tube de Pitot

Les appareils sont livrés avec :

- · Certificat d'étalonnage
- 2x1 m de tube de silicone Ø 4 x 7 mm
- Embout inox Ø 6 x 100 mm
- Une sacoche de transport (ref : ST 110)



ACCESSOIRES

CQ 15 : Coque de protection élastomère aimantée



JTC ou JTY: Jonctions droites, en T ou Y pour tube Ø 5x8 mm

Tubes de Pitot : Différentes longueurs, Ø 3/6 ou 8mm, coudés ou droits

MT 51: Valise de transport en ABS



ENTRETIEN

Nous réalisons l'étalonnage, l'ajustage et la maintenance de vos appareils pour garantir un niveau de qualité constant de vos mesures. Dans le cadre des normes d'Assurance Qualité, nous vous recommandons d'effectuer une vérification annuelle.

GARANTIE

Tous les appareils de la gamme sont garantis 1 an pièces et main d'œuvre, retour usine.